

KIT MLAPLANAT - MLA2

KIT per lo specialista - Sistemi aplanatici ad uso monoculare



Componenti

Ref. M99039
KIT MLAPLANAT - MLA2

ML APLANAT


Il sistema aplanatico MLAPLANAT che garantisce **elevati** ingrandimenti (da +8 a +36D) preservando il campo visivo, è composto da 2 lenti minerali in alto indice che forniscono un'immagine di elevata qualità e rendono il sistema sottile (9 mm) ed esteticamente apprezzabile. E' possibile incorporare al sistema ML Aplanat una correzione cilindrica e/o un filtro fotoselettivo. Le operazioni di montaggio del sistema sulla montatura sono molto semplici: la lente di montaggio è già preforata e una volta sagomata, l'innesto del sistema è a pressione e non è mai necessario l'utilizzo di collante o spessori. Solitamente abbinato ad una lente smerigliata.

ML A2

Progettato per preservare come nel caso di MLAPLANAT un buon campo visivo anche con poteri di ingrandimento **molto elevati**, fino a +52D. Il sistema è composto da una lente obiettivo di 35 mm in vetro minerale ed una lente oculare di 25 mm in organico; il potere totale è suddiviso tra le due lenti che sono unite da una struttura leggera e che non ostacola la visione periferica. L'eventuale correzione cilindrica è incorporata con una ghiera alla lente oculare così come l'aggiunta di un eventuale filtro fotoselettivo. Il montaggio è molto semplice e non richiede collanti o spessori. Il ridotto diametro della lente oculare, rende il sistema adatto all'applicazione su montature anche di calibro molto contenuto. Solitamente abbinato ad una lente smerigliata.

Dettaglio componenti :

 05 MLAPLANAT: +12, +16, +20, +24, +28D

 06 MLA2: +32, +36, +40, +44, +48, +52

Confronto tra MLAPLANAT e MLA2



MLAPLANAT

DATI TECNICI:
Ingrandimento: 3 - 9x
Campo visivo: 46°
Peso: 20g
Distanza di utilizzo:
circa 3 - 8 cm



MLA2

DATI TECNICI:
Ingrandimento: 2,5 - 13x
Campo visivo: 44°
Peso: 10g
Distanza di utilizzo:
circa 2 - 8 cm

Per informazioni dettagliate sui diversi KIT proposti nel nostro catalogo, scansiona il QR CODE qui a lato e visita il nostro sito www.centrostyle.com

